

A	1		2		3		4	
	DF2-11T/C5MFD.10-01						重 要 度	[B]
B								
C	需要打孔，孔的直径为5mm 155mm 75mm 209mm Canada ENERGUIDE Energy consumption / Consommation énergétique 210 kWh per year / par année This model / Ce modèle 229 kWh 423 kWh Uses least energy / Consomme le moins d'énergie Type 12 Similar models compared Model number Uses most energy / Consomme le plus d'énergie 3.1MF4R Modèles similaires comparés Numéro de modèle Removal of this label before first retail purchase is an offence (S.C. 1992, c. 36). Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36). ENERGY STAR HAUTE EFFICACITÉ The ENERGY STAR® mark on this EnerGuide label signifies that this is an energy-efficient appliance. Its energy performance meets or exceeds the Government of Canada's high efficiency levels. Use the EnerGuide rating to determine how this appliance compares to other similar models. La marque ENERGY STAR® sur cette étiquette EnerGuide signifie que l'appareil est éconergétique et que son rendement énergétique satisfait ou dépasse les niveaux de haute efficacité du gouvernement du Canada. Utilisez la cote EnerGuide afin de comparer le rendement de l'appareil avec celui d'autres modèles similaires. 需要打孔，孔的直径为5mm 155mm 75mm 209mm U.S. Government Federal law prohibits removal of this label before consumer purchase. ENERGYGUIDE Compact Refrigerator And Freezer Partial Automatic Defrost INTIRION CORP Model : 3.1MF4R 3.1MF4RS Capacity : 3.1 Cubic Feet Compare ONLY to other labels with yellow numbers. Labels with yellow numbers are based on the same test procedures. Estimated Yearly Energy Cost \$25 Cost range not available 210 kWh Estimated Yearly Electricity Use Your cost will depend on your utility rates and use. Cost range based only on models of similar capacity with similar features. Estimated energy cost based on a national average electricity cost of 12 cents per kWh. ftc.gov/energy ENERGY STAR							
	正 面				反 面			
	D							
技术要求								
1. 幅度为155mm*209mm，底色黄色，要求穿绳， 批量时要求统一，不能有明显色差；								
2. 版面：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；								
3. 尺寸：大小按图标注,尺寸公差按GB/T 1804-c；								
4. 切边：如图外轮廓线，直角处应成直角，不能歪斜；								
5. 表面处理：双面覆膜								
6. 批量生产前须送样确认。								